

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137340 G3/8
GTIN	4045197079800
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotas paviršius, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 16,66 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15,25 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	15,25 mm
Vijų skaičius colyje	19
Sriegio Ø	16,66 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Ašmenys	HSS E PM

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	33,32 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	chromuotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka