

Garant
Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M30

Užsakymo data

Užsakymo numeris	131700 M30
GTIN	4045197070159
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Ypač tvirtas, su 15° kairine spirale.
Privalumai:
Puikiai tinka, kai reikia pjauti nepertraukiamu režimu (pvz., išilginį griovelį kiaurymėje).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3,5 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

 Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 26,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	30 mm
Sriegio žingsnis	3,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	26,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	22 mm

Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	90 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M30
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15-20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka