

**Garant****Mašininis sriegiklis su šachmatiniu dantų išdėstymu, be dangos, M: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131650 M12
GTIN	4045197069962
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Su vidine įpjova.** Sriegiklio vijos išdėstytos šachmatine tvarka, todėl **sumažėja perduodamas sukimo momentas** ir **geriau paskirstoma sriegimo alyva.**

**Privalumai:**

**Geriausiai tinka plastiškoms medžiagoms ir plonasienėms detalėms.** Dėl mažesnio pasipriešinimo trinčiai nesideformuoja apdirbamas ruošinys.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	12 mm
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 376

Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

ribotai tinka