

**Garant**
**Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M5**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131760 M5
GTIN	4045197070241
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su vidine įpjova.**
**Labai ilgas kotas.**
**≤ M10: kotas pagal DIN 371;**
**≥ M12: kotas pagal DIN 376.**
**Privalumai:**
**Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,2 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,8 mm
Kiaurymės Ø	4,2 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

