

**Garant****Mašininis sriegiklis ilgas, be dangos, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131800 M4
GTIN	4045197070357
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto Ø Gilesniam sriegimui).****Privalumai:**Puikiai tinka **sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 357

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	0,7 mm
Sriegio Ø	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Norma	DIN 357
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Koto kvadratas □	2,1 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	8 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

