

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 8-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137860 8-32
GTIN	4045197080165
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E****Paskirtis:****UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,16 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	32
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	3,5 mm
Sriegio žingsnis	0,794 mm
Sriegio Ø	4,16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas \square	3,4 mm
Sriegio gylis	8,34 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	8-32 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

