

**Garant****Sriegiklis trumpas, be dangos, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131450 M6
GTIN	4045197069771
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Paskirtis:****Naudojamas kaip rankinis arba mašininis sriegiklis.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 352

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mmKoto kvadratas  $\square$ : 4,9 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 5 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	6 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės $\varnothing$	5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 352
Koto $\varnothing D_s$	6 mm

Bendras ilgis L	50 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

