

Garant**Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131760 M6
GTIN	4045197070258
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.****Labai ilgas kotas.**≤ **M10:** kotas pagal DIN 371;≥ **M12:** kotas pagal DIN 376.**Privalumai:**Puikiai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	5 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Sriegio Ø	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	18 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M6
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

