

Garant**Mašininis sriegiklis, be dangos, M: M3,5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 131850 M3,5 |
| GTIN | 4045197070456 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.****Privalumai:****Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,6 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto $\varnothing D_s$: 4 mmKoto kvadratas \square : 3 mmKiaurymės \varnothing : 2,9 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|---------|
| Sriegio žingsnis | 0,6 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 2,9 mm |
| Sriegio \varnothing | 3,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 2 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Norma | DIN 371 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 4 mm |
| Bendras ilgis L | 56 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Koto kvadratas □ | 3 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 10,5 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M3,5 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 9 m/min | K |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |

