

**Garant****Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131760 M8
GTIN	4045197070265
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.****Labai ilgas kotas.**

≤ M10: kotas pagal DIN 371;

≥ M12: kotas pagal DIN 376.

**Privalumai:**Puikiai tinka **sriegimui sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio Ø	8 mm
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas $\square$	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

