

Garant**Mašininis sriegiklis, oksiduotas, G: G2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137350 G2
GTIN	4045197079930
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus. **HSS**

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	59,61 mm
Drožlių griovelių skaičius	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Kiaurymės \varnothing	57 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	45 mm
Bendras ilgis L	220 mm
Koto kvadratas \square	32,5 mm
Sriegio gylis	119,22 mm
Sriegio dydis	G2

Danga	oksiduotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		