

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, G: G1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137340 G1
GTIN	4045197079831
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Chromuotas paviršius, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 33,25 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 30,75 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Kiaurymės Ø	30,75 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio Ø	33,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E PM

Koto $\varnothing D_s$	25 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas \square	20 mm
Sriegio gylis	66,5 mm
Sriegio dydis	G1
Danga	chromuotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka