

Garant
Mašininis sriegiklis Forma B, extra ilga, be dangos, M: M12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	131760 M12
GTIN	4045197070289
Produktų klasė	11H

Aprašymas
Modelis:
Su vidine įpjova.
Labai ilgas kotas.
≤ M10: kotas pagal DIN 371;
≥ M12: kotas pagal DIN 376.
Privalumai:
Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

 Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	10,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Sriegio Ø	12 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	Gamykliniai standartai

Koto $\varnothing D_s$	9 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

