

Garant**Mašininis sriegiklis ilgas, be dangos, M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131800 M10
GTIN	4045197070395
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Ilgas kotas (su siaurėjančiu koto Ø Gilesniam sriegimui).****Privalumai:**Puikiai tinka **sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 357

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,5 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kiaurymės Ø	8,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	10 mm
Norma	DIN 357
Koto Ø D _s	7 mm
Bendras ilgis L	140 mm

Koto kvadratas □	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M10
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	9 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

