



Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5-40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137862 5-40
GTIN	4045197594877
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 3,17 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,65 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	2,65 mm
Sriegio žingsnis	0,635 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	3,17 mm
Vijų skaičius colyje	40
Norma	DIN 371
Ašmenys	HSS E

Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas \square	2,7 mm
Sriegio gylis	6,36 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5-40 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

