

**Mašininis sriegiklis, TiCN, Coliai: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137700 G1/8
GTIN	4045197080004
Produktų klasė	11H

**Aprašas****Aprašymas:**

**Padidintam našumui.** Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %). **HSS-E**

**Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

**Pastaba:****NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 137750.**

Sriegio tipas: G

Profilio kampas: 55 laipsniai

Norma: DIN 5156

Kreipiančiosios dalies forma: C

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 40 laipsniai

Vidinis aušinimas: false

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 90 mm

Koto Ø: 7 mm

Koto keturbriaunis: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,907 mm

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Sriegio Ø	9,73 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø	7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	90 mm
Koto keturbriaunis	5,5 mm
Sriegio gylis	19,46 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	TiCN
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	mėlyna