

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E-PM, chromuotas, G: G1/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	137340 G1/8
GTIN	4045197079787
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

**Chromuotas paviršius**, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus ir tuo pačiu didesnis įrankio patvarumas.

**Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E PM

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 9,73 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,8 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	9,73 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	8,8 mm
Sriegio žingsnis	0,907 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	28
Ašmenys	HSS E PM

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	19,46 mm
Sriegio dydis	G1/8
Danga	chromuotas
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	28 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	28 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	23 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
CuZn	ribotai tinka	28 m/min	N
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka