



## Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 5/8-11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	137862 5/8-11
GTIN	4045197594983
Produktų klasė	12H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E**

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 13,5 mm

### Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	11
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Kiaurymės Ø	13,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	15,88 mm
Norma	DIN 376

Ašmenys	HSS E
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Sriegio gylis	31,76 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	5/8-11 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ , kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		

