

**Garant****Mašininis sriegiklis, oksiduotas, G: G5/8****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137350 G5/8   |
| GTIN             | 4045197079886 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius oksiduotas, mažesnė galimybė prilipti drožlei prie sriegiklio paviršiaus. **HSS-E**

**Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN-ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS E

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 22,91 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Kiaurymės Ø                | 21 mm    |
| Sriegio žingsnis           | 1,814 mm |
| Sriegio Ø                  | 22,91 mm |
| Vijų skaičius colyje       | 14       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Ašmenys                    | HSS E    |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 18 mm    |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bendras ilgis L                      | 125 mm                                       |
| Koto kvadratas □                     | 14,5 mm                                      |
| Sriegio gylis                        | 68,73 mm                                     |
| Sriegio dydis                        | G5/8   |
| Danga                                | oksiduotas                                   |
| Sriegio tipas                        | G  |
| Profilio kampas                      | 55 laipsniai                                 |
| Norma                                | DIN 5156                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai                                 |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji               |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | be   |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                  |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| CuZn                           | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka |                |           |

