



Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 7/8-9



Užsakymo data

Užsakymo numeris	137862 7/8-9
GTIN	
Produktų klasė	12H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	22,23 mm
Kiaurymės Ø	19,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	9
Sriegio žingsnis	2,822 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio gylis	44,46 mm
Sriegio tipas	UNC

Sriegio dydis	7/8-9 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		