



## Mašininis sriegiklis, be dangos, UNC: 1-8



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 137862 1-8    |
| GTIN             | 4045197595010 |
| Produktų klasė   | 12H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirtas sriegiklis su dešiniu sraiginiu grioveliu. HSS-E**

#### Paskirtis:

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,25 mm

### Techninis aprašymas

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Kiaurymės Ø                | 22,25 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4        |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Sriegio žingsnis           | 3,175 mm |
| Sriegio Ø                  | 25,4 mm  |
| Vijų skaičius colyje       | 8        |
| Norma                      | DIN 376  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ašmenys                              | HSS E  |
| Koto $\varnothing D_s$               | 18 mm  |
| Bendras ilgis L                      | 160 mm                                       |
| Koto kvadratas $\square$             | 14,5 mm                                      |
| Sriegio gylis                        | 50,8 mm                                      |
| Sriegio tipas                        | UNC  |
| Sriegio dydis                        | 1-8 UNC                                      |
| Danga                                | be dangos                                    |
| Profilio kampas                      | 60 laipsniai                                 |
| Tolerancijos klasė                   | 2B   |
| Kreipiančiosios dalies forma         | C  |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15 laipsniai                                 |
| Kotas                                | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas                    | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas         | iki $2 \times D$ , kai kiaurymė aklinoji     |
| Pjovimo kryptis                      | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis              | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas                  | be   |
| Produkto rūšis                       | sriegiklius                                  |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 13 m/min | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min | P         |
| Alyva                          | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka |          |           |

