

## Plokščiasis magnetas be sriegio, Feritas, Ø: 40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085910 40
GTIN	2050000964794
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdimi iš **kietojo ferito**.

- **Cinkuotas paviršius.**
- **Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.**

#### Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant / įklijavimui ir fiksavimui / prilaikymui.

### Techninis aprašymas

Ø	40 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	120 °C
Svoris	55 g
Aukštis	8 mm
Nominalioji sukibimo jėga	125 N
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas
Produkto rūšis	Plokščias magnetas