

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150379 dėžutėje 90°, TiCN, Gilintuvų kiekis: 17****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150385 17
GTIN	4045197445834
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Labai praktiška dirbtuvėse.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	17
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150379 25
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 5 mm	150379 5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 7 mm	150379 7
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150379 10
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150379 8
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 23 mm	150379 23