

**Garant****Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis Ø Dc: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150379 8
GTIN	4045197444752
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Pirminio gręžimo Ø	2 mm
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M4
Išorinis Ø	8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	38 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	30 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	9 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	14 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		