


Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 23mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150378 23
GTIN	4045197086402
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos ir užkupertos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	3,8 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M12
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,8 mm
Išorinis Ø	23 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	12 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	65 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		