

Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, be dangos, išorinis Ø Dc: 63mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150390 63
GTIN	4045197086846
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai specialiai užgalšti ir užkuprinti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilavimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna. Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

Techninis aprašymas

Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,35 mm/aps,
Išorinis Ø	63 mm
Pirminio gręžimo Ø	16 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	16 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Morzės kūgis MK	4
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		