

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 10,02mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164392 10,02
GTIN	4045197363671
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto Ø standartizuotiems griebtuvams - ypač **hidrauliniams** arba **tiksliems patronams**. **Mažiausiam radialiniam mušimui** ir **maksimaliam proceso saugumui**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštams mažinti.

Plėstuvų gamyklinė tolerancija:

sveiki skaičiai ir Ø 0,5: H7 pagal DIN 1420
1/100 matmenys Ø 3,97–12,03: +0,004/0
Trumpos pjovimo briaunos tiesiais grioveliais.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164425.

Naudojama, kai gręžimo tipas: Aklinosioms kiaurymėms

Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: 0 / 0,004

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mm

Iškyšos ilgis L₁: 76 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 10 mm

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L_1	76 mm
Nominalusis $\varnothing D_c$	10,02 mm
Pastūma f plienui $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,6 mm/aps,
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	120 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	9,8 mm
Kiaurymės \varnothing tolerancija	0 / 0,004
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas $< 750 \text{ N/mm}^2$	tinka	150 m/min	P
Plienas $< 900 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $< 1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
GGG	tinka	60 m/min	K
Uni	tinka		

drėgnas, maks.

tinka

šlapias, min.

tinka