


Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis Ø Dc: 31 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150383 31
GTIN	4045197445780
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo: 4,2 mm

Bendras ilgis L: 71 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991: M16

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,09 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	4,2 mm
įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991	M16
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,2 mm
Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	31 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Koto Ø D _s	12 mm

Bendras ilgis L	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai