



Precizinė cilindrinė spyna su vienu raktu, Korpuso Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085870 50

GTIN

4003482443125

Produktų klasė

08Q

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

116 Profi serijos produktų specialūs modeliai tiekiami pagal paklausimą: spynos pagal pagrindinį šabloną arba užraktas su pagrindinio rakto įtaisu ir papildomu raktu.

Funkcija:

Rakinama vienu raktu reiškia, kad **vienu raktu** galite rakinti **kelis** cilindrus ir spynas.

Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø

50 mm

lankelio medžiaga

Plienas, chromuotas

Lankelio Ø

8 mm

grūdintas lankelis

taip

Užraktas

nerūdijantis užrakinimo mechanizmas

lankelis su dvigubu užraktu	taip
Raktų skaičius	2
Korpuso medžiaga	Žalvaris
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
tinka apyraktėms	ne
Užraktas	su vienu raktu
Spynų kiekis	1
Serija	116 Profi
Produkto rūšis	Pakabinama spyna