

Garant
VHM kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 16,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150386 16,5
GTIN	4045197086631
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Labai **tvirtas**, su didesniu dantų skaičiumi, **speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms.** Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Tinka ir Hardox 500.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	16,5 mm
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeui nuo	4,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	4,5 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,05 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	8 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	8 m/min	H
TOOLOX 33	tinka	8 m/min	H
TOOLOX 44	tinka	8 m/min	H
HARDOX 500 <1600 N/mm ²	tinka	6 m/min	H
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Grafitas, GFK / CFK	tinka	5 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
Oras	tinka		