



Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: G2438-65N



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis. **Rupiajam ir pusiau glotniajam šlifavimui** 5 mm ekscentriko eiga **be nusiurbimo**.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 567872 dyd. 150.

Techninis aprašymas

Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Svoris	0,9 kg
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
maksimalus oro poreikis	540 l/min
Gamintojo pavadinimas	G2438-6.5N

Darbinis triukšmas	85 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN	10,5 m/s ²
Kėlimas	5 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoqlis

Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
PU kibi šlifavimo lėkštelėDynaMaze Išorinis Ø 150 mm	567872 150
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600