

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, įzotintas ir oksiduotas, M: M2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131920 M2
GTIN	4045197070630
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,4 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto $\varnothing D_s$: 2,8 mmKoto kvadratas \square : 2,1 mmKiaurymės \varnothing : 1,6 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,4 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės \varnothing	1,6 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	2,8 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Koto kvadratas \square	2,1 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	6 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M2
Danga	įzotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		