

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, įzotintas ir oksiduotas, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131920 M20
GTIN	4045197070739
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio Ø	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	12 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	įzotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		