

Garant

Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150378 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 6

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150381 6
GTIN	4045197086433
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	7 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	12 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	65 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150378 8
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150378 15

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150378 10
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150378 6
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150378 19