

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, įzotintas ir oksiduotas, M: M3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131920 M3
GTIN	4045197070647
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 3,5 mmKoto kvadratas  $\square$ : 2,7 mmKiaurymės  $\varnothing$ : 2,5 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Sriegio $\varnothing$	3 mm
Kiaurymės $\varnothing$	2,5 mm
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas $\square$	2,7 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	įzotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		