

**Garant**
**VHM kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 12,4 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Produktų klasė	11M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Labai **tvirtas**, su didesniu dantų skaičiumi, **speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms.**

Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Puikiai pritaikytas **bainitiniam ketui (ADI).**

**Pastaba:**

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo: 4 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h9
Pirminio gręžimo Ø	4 mm
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4 mm
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm/aps,
Išorinis Ø	12,4 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai