



## Precizinė cilindrinė spyna su 2 raktais, Korpuso Ø: 50mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085850 50
GTIN	4003482034507
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtas žalvario korpusas, nerūdijantis užrakto mechanizmas, lankelis grūdintas ir chromuotas, fiksuojamas abiejose pusėse.

217 Karat serijos produktų specialūs modeliai netiekiami.

#### Funkcija:

**Rakinama keliais raktais** reiškia, kad **vienu** raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

#### Tiekimo sudėtis:

Pakabinama spyna su 2 raktais.

### Techninis aprašymas

Raktų skaičius	2
Korpuso Ø	50 mm
Lankelio Ø	8 mm
grūdintas lankelis	taip
tinka apyraktėms	ne
Korpuso medžiaga	Žalvaris

rakto skylutė uždengta	ne
lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
lankelis su dvigubu užraktu	taip
Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Užraktas	su skirtingais raktais
Spynų kiekis	1
Serija	217 Karat
Produkto rūšis	Pakabinama spyna