

HOLEX**Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 16,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150395 16,5
GTIN	4045197086877
Produktų klasė	12M

Aprašymas**Modelis:**

Visi gilintuvai specialiai užgalšti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgalšta, todėl lengvai pjauna.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

Pastaba:

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	16,5 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,14 mm/aps,
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymeį nuo	3,2 mm
Pirminio gręžimo Ø	3,2 mm
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M8
Bendras ilgis L	85 mm
Morzės kūgis MK	1
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		