


Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis Ø Dc: 4,3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150379 4,3
GTIN	4045197444714
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Techninis aprašymas

Pirminio gręžimo Ø	1,3 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	1,3 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047	M2
Išorinis Ø	4,3 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	38 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	30 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	34 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	32 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	5 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	9 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	14 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		