

Garant

VHM kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 16,5 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150384 16,5
GTIN	4045197086587
Produktų klasė	11M

Aprašymas

Modelis:

Labai **tvirtas**, su didesniu dantų skaičiumi, **speciali pjovimo briaunos geometrija darbui su padidinta apkrova. Įgilinimui ir užvartų nuėmimui. Sunkiai apdirbamoms medžiagoms.**

Kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Puikiai pritaikytas **bainitiniam ketui (ADI)**.

Pastaba:

Reikalingos stabilios darbo sąlygos!

Vidinis aušinimas: ne

Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

Pjovimo briaunų skaičius Z: 5

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo: 4,5 mm

Bendras ilgis L: 60 mm

Koto Ø D_s: 10 mm

Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm²: 0,08 mm/aps,

Techninis aprašymas

Išorinis Ø	16,5 mm
Pastūma f GJS ADI > 800 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	4,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	4,5 mm
Koto Ø D _s	10 mm

Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	balta
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai