

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, įzotintas ir oksiduotas, M: M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	131920 M5
GTIN	4045197070661
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto $\varnothing D_s$: 6 mmKoto kvadratas \square : 4,9 mmKiaurymės \varnothing : 4,2 mm**Techninis aprašymas**

Sriegio \varnothing	5 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Kiaurymės \varnothing	4,2 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	4,9 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	įzotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		