

**Garant****Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150378 dėžutėje 90°, be dangos, Gilintuvų kiekis: 17****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150381 17
GTIN	4045197086457
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Puikiai tinka naudojimui dirbtuvėse.

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

**Turinys:**

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

**Techninis aprašymas**

Gilintuvų kiekis	17
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	33 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	25 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	8 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	7 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	12 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	65 m/min	N
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

### Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150378 8
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150378 12,4

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150378 25
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150378 10
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150378 19
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150378 10,4
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 23 mm	150378 23
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150378 20,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150378 6
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8,3 mm	150378 8,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150378 15
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150378 16,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 4,3 mm	150378 4,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150378 6,3
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 5 mm	150378 5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 7 mm	150378 7