

**HOLEX**
**Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 20,5mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150395 20,5
GTIN	4045197086884
Produktų klasė	12M

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi gilintuvai specialiai užgaląsti. Gilintuvo iki 31 dydžio grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Pjovimo kampas prie danties keičiasi priklausomai nuo gilintuvo Ø, todėl kiekvienoje vietoje, kur prisiliečia pjovimo briauna, yra optimaliai suformuojama drožlė. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna.

Kūginis gilintuvas, nebrangi alternatyva.

**Pastaba:**

Kūginių gilintuvų galvutes su kotu 6,3 mm (1/4 colio) rasite 67-ajame skyriuje.

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/aps,
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991	M10
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,5 mm
Pirminio gręžimo Ø	3,5 mm
Išorinis Ø	20,5 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Morzės kūgis MK	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 335 D
Kotas	Morzės kūgis
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	33 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	27 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		