


Garant**Kūginis gilintuvas 90°, be dangos, Išorinis Ø Dc: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150382 25
GTIN	4045197086556
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Panašus į DIN 335-C. Visi gilintuvai su 3 specialiai užgalastomis pjovimo briaunomis. Tolygiam gilinimui ir užvartų nuėmimui. Ø 6 ir 8, iš kietlydinio, nuo Ø 10 kietlydininė galvutė prilituota prie plieninio koto.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h9
Išorinis Ø	25 mm
Pirminio gręžimo Ø	3,8 mm
kai kūginis gilinimas pagal DIN 74 BF	M12
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	3,8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,2 mm/aps,
Koto Ø D _s	10 mm
Bendras ilgis L	67 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 335 C

Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	75 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	16 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	16 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	25 m/min	K
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		