

Garant

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM vidinis aušinimas, TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132070 M12
GTIN	4045197507747
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys. Speciali **TiAlN danga** užtikrina optimalų patvarumą. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Su vidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, rekomenduojame kiaurymes prieš sriegimą išgręžti \varnothing nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnes, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitai pakeičiamas pjovimo sriegių patronas **Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto \varnothing D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 10,2 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio \varnothing	12 mm

Sriegio žingsnis	1,75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	sriegiklius