

**Garant****Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150379 dėžutėje 90°, TiCN, Gilintuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150385 6
GTIN	4045197445810
Produktų klasė	11M

**Aprašymas****Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Labai praktiška dirbtuvėse.

**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

**Turinys:**

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: Dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

**Techninis aprašymas**

Gilintuvų kiekis	6
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS E

Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

## Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150379 10
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas 90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150379 8