


Garant
Precizinis kūginis gilintuvas 90°, TiCN, Išorinis Ø Dc: 12,4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	150383 12,4
GTIN	4045197445742
Produktų klasė	11M

Aprašymas
Modelis:

Precizinis kūginis gilintuvas su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo: 2,8 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991: M6

Pastūma f INOX < 900 N/mm²: 0,06 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm/aps,
įleidžiamiesiems varžtams DIN 7991	M6
Pirminio gręžimo Ø	2,8 mm
Išorinis Ø	12,4 mm
Koto tolerancija	h9
mažiausias gilintuvo Ø kiaurymei nuo	2,8 mm
Koto Ø D _s	8 mm

Bendras ilgis L	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	taip
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai