

**HOLEX****Cilindrinė spyna su keliais raktais, Korpuso Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085890 40
GTIN	4045197680044
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Pakabinama spyna su nerūdijančiu užraktu, grūdintas plieninis lankelis, chromuotas ir fiksuojamas dviejose pusėse.

Tvirtas plieninis korpusas, nerūdijantis.

**Funkcija:**

**Rakinama keliais raktais** reiškia, kad **vienu** raktu galima rakinti tik vieną cilindrą ar spyną.

**Tiekimo sudėtis:**

Pakabinama spyna su 3 raktais.

**Techninis aprašymas**

Lankelio Ø	6 mm
Korpuso Ø	40 mm
lankelis su dvigubu užraktu	taip
lankelio medžiaga	Plienas, chromuotas
Užraktas	nerūdijantis užrakinimo mechanizmas
Raktų skaičius	3
rakto skylutė uždengta	ne

grūdintas lankelis	taip
Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
tinka apyraktėms	ne
gali būti rakinamos įrangos dalimi	ne
Spynų kiekis	1
Užraktas	su skirtingais raktais
Produkto rūšis	Pakabinama spyna