

Garant**Kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150379 dėžutėje 90°, TiCN, Gilintuvų kiekis: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	150385 7
GTIN	4045197445827
Produktų klasė	11M

Aprašymas**Modelis:**

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėse**. Labai praktiška dirbtuvėse.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Turinys:

po 1 precizinį kūginį gilintuvą: dyd. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Pastaba:

Sudėta į dėžutę Nr. 150370 **dyd. 6**.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	7
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Danga	TiCN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 335 C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Priedai

Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 25 mm	150379 25
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 8 mm	150379 8
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizinis kūginis gilintuvas90° Išorinis Ø Dc 10 mm	150379 10