

Garant**Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSS-E-PM, TiAlN, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132065 M8
GTIN	4045197445988
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir kotu pagal DIN 1835-B. Speciali geometrija, skirta staklėms su **sinchronizuotu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchronizuotas suklys. Speciali **TiAlN danga** užtikrina optimalų patvarumą. Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Rekomendacija:

Apdirbant **TOOLOX medžiagas**, prieš sriegimą rekomenduojame išgręžti kiaurymes, kurių Ø nuo **0,05** iki **0,3 mm** didesnis, nei priklauso pagal srieginės kiaurymės toleranciją pagal DIN (žr. lentelę).

Pastaba:

sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitai pakeičiamas pjovimo sriegių patronas **Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA)** užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 8 mm

Koto kvadratas □: 6,2 mm
Kiaurymės Ø: 6,8 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	8 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	20 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	raudona

Produkto rūšis

sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
TOOLOX 33	tinka	7 m/min	H
TOOLOX 44	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		